



Bypass Kissen

Art.-Nr. 1481008000

Mit großem Durchlass einfach umleiten. Wenn es darum geht, bei defekten Kanälen die Abwässer gezielt umzuleiten und hinter der Schadstelle wieder in die intakte Rohrleitung einfließen zu lassen, sind die Bypasskissen aufgrund ihrer größtmöglichen Durchflussöffnung bestens geeignet. Für Rohrdurchmesser von 100 - 1.200 mm werden nur 3 Bypasskissen benötigt. Das Außengewinde erlaubt eine freie Wahl der Anschlusskupplung. Hinweis zu den Bypassadaptern: Bei den Größen PDK 10/20 und PDK 20/50 werden die Bypassadapter mittels Schrauben am PE-Kern befestigt. Bei dem Bypasskissen PDK 50/120 befinden sich die Durchführung (ebenfalls mit Außengewinde) direkt im PE-Kern.

Technische Daten

Gewicht [kg]:	36.8
Betriebsdruck:	1,5 bar / 21,76 psi
Rohrdurchmesser :	50-120 cm / 19,69 - 47,24 inch
Durchmesser:	45 cm / 17,72 inch
Prüfgedruck [m WS]:	5
Durchgang:	1x 4" AG
Gesamtlänge:	107 cm / 42,13 inch
Luftbedarf [l]:	1420
Zylinderlänge:	94 cm / 37 inch